

CITITOR DE CARD

Cod: CMP-PCR5000B-PLX

Vă mulțumim că ați ales un produs PLEOMAX. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și să le păstrați la îndemână.



Informații despre produs:

- Slot pentru carduri de memorie XD
- Slot pentru Memory Stick (MS), Card Multimedia, Digital Secure (SD)
- Slot pentru Compact Flash tip I & II și Microdrive
- Cablu USB (0,7 m) pentru conectare USB de tip A la mini USB tip B

Conținut:

- 7 în 1,0 cititor de card USB 2.0 (număr actul 27 în 1)
- Cablu USB
- Manual de utilizare

Cerințe de sistem:

- Calculator cu port USB 1.1 și 2.0
- Sistem de operare Windows 98E sau versiune mai nouă
- Mac OS 8.6 sau versiune mai nouă

Specificații:

- Cititor de card memorie 7 în 1 cu design retro, USB 2.0 (număr actual 27 în 1)
- Transfer de date de viteză mare (480 Mbps pe USB 2.0)
- Plug&Play, nu necesită software de instalare
- Nu necesită adaptor

CITITOR DE CARD

Cod: CMP-PCR5000B-PLX

- Compatibil cu memory stick (MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro Ultra II, MS Magic Gate, MS Pro Magic Gate, MS Duo Magic Gate, MS Pro Duo Magic Gate, MS Memory Select Function, MS ROM, MS Pro Duo Ultra II, MS Pro Extreme), Multimedia Card (MMC, MMC 4.0, RS-MMC, RS-MMC 4.0), Secure Digital (SD, mini SD, SD Ultra II, SD Extreme), XD Memory Cards, Compact Flash type I&II (CF I, CF II, CF I Ultra II, CF I Extreme) și Microdrive
- Cablu USB 2.0 izolat magnetic, detașabil (0,7 m)
- Ideal pentru călătorie și uz casnic
- Dimensiuni: 55mm Î x 90 mm L x 30mm L
- Greutate: 62 g
- Culoare: neagră

Instalare:

Cititorul de card este ușor instalat. Inserați mufa USB a cablului în portul desemnat și în cititorul de coduri. La prima conectare sistemul de operare va recunoaște automat cititorul de card Pleomax și îl va pune în funcțiune. Când instalarea s-a finalizat veți primi un mesaj: cardul este gata pentru folosire. Reporniți sistemul.

Când cititorul de card PLEOMAX este conectat la calculator sunt, vizibile 3 drivere separate pentru accesarea directă a cardurilor. Cardul PLEOMAX este gata pentru folosire.

Dacă una dintre port-uri nu se conectează, vă rugăm deconectați cardul și reconectați-l din nou la sistem. Se poate ca acest lucru să aibă la baza supratensiunea electrică. Vă rugăm porniți din nou sistemul înainte de reconectarea dispozitivelor la cardul de citire PLEOMAX. După repornire cardul trebuie să funcționeze perfect. Deoarece cardul PLEOMAX este alimentat de la portul USB, aceasta va funcționa doar dacă calculatorul este pornit. Cardurile de memorie pot fi inserate în port-ul desemnat. Indicațiile despre tipul de cartelă sunt listate deasupra sau sub slot-uri. Pentru folosirea xD, MS, MMC și SD, țineți cartela cu partea de cupru spre dumneavoastră în timp ce inserați cardul în slot-ul desemnat. Asigurați-vă că informațiile de pe card sunt lizibile (nu-l țineți cu fața în sus).

Cititorul de card PLEOMAX poate ține carduri de memorie diferite în fiecare slot în același timp.

Notă:

- Cititorul de card PLEOMAX nu necesită adaptor extern.
- Conectați cititorul de card PLEOMAX la un port USB 2.0 pentru a asigura cel mai bun transfer de date posibil. Dacă acesta este conectat la portul USB 1.1, vă poate apărea următorul mesaj: "Dispozitivul USB poate lucra mai repede, vă rugăm conectați-l la portul USB 2.0".

CITITOR DE CARD

Cod: CMP-PCR5000B-PLX

Atentie:

Pentru a reduce riscul socului electric, numai persoane autorizate pot desface acest produs. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare dacă apar probleme. Țineți produsul departe de apă sau de umezeală.

Garanție:

Garanția nu este aplicabilă în cazul în care au fost făcute modificări la produs sau dacă produsul a fost daunat din cauza utilizării incorecte

General:

Producătorul își rezervă dreptul la schimbarea desing-ului și specificației produsului fără notificare prealabilă.



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.

Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527

400495 Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua FN

Tel: 0264-438401*

sales@vitacom.ro

www.vitacom.ro